


Medidas em milímetros (mm)



#### DESCRÍÇÃO CATÁLOGO:

Torneira Temporizada de Mesa em ABS




Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.

Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Referência	Material	Acabamento	Observação
190222	Plásticos de engenharia, liga de cobre e elastômeros	Branco	Blister
190223	Plásticos de engenharia, liga de cobre e elastômeros	Cromado	Blister



Medidas em milímetros (mm)




VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

**Blukit**

- Ponto Inicial de Aeração: 3,00 mca

— Curva Pressão x Vazão ● Ponto Inicial de Aeração



CURVA DE VAZÃO





Imagen meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)