



Medidas em milímetros (mm)

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR MODELO MIX

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60°

Referência	Material	Acabamento	Modelo
190430	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	MIX






PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

✂ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Alavanca	191109	1
Botão de ABS	100209	2
Cap para porca	191111	3
Porca do mecanismo	191118	4
Mecanismo	307107	5
Corpo	191161	6
Anel o'ring	191123	7
Arejador com articulador	100611	8
Bica	190703	9
Suporte para fixação	-	10
Ligação flexível	251003	11
Kit acabamento	191982	1+2+3





1. arejador - liga de cobre
 aierador - aleación de cobre

2. misturador - liga de cobre
 mezclador - aleación de cobre

3. anel o'ring - elastômeros
 anillo o'ring - elastómeros

4. suporte de fixação - liga de cobre e plásticos de engenharia
 soporte de fijación - aleación de cobre y plásticos de ingeniería

5. ligação flexível rosca 1/2" x M10 (terminal curto) - aço inoxidável AISI 304
 conexión flexible rosca 1/2" x M10 (terminal corta) - acero inoxidable AISI 304

6. vedante - elastômeros
 sello - elastómeros

7. niple - liga de cobre
 niple - aleación de cobre




Evite
 Evite



COMPOSIÇÃO BÁSICA.





4,5 litros por minuto


4,5 litros por minuto

(condição de pressão 10 m.c.a.)


(condición de presión 10 m.c.a.)

CURVA DE VAZÃO.






1 Feche o registro geral.
Cierre la llave de paso.



2 O diâmetro do furo da mesa da pia poderá variar de 38 mm à 40 mm.
El diámetro del orificio de la mesa del lavabo podrá ser entre 38 mm a 40 mm.



3 Passe as ligações flexíveis pelo niple de fixação e pelo vedante do misturador.
Pase las conexiones flexibles a través del niple de fijación y del anillo de junta del mezclador.



4  **ÁGUA QUENTE:** indicada pela marca vermelha à direita do volante.

AGUA CALIENTE: marcada por el color rojo a la derecha del botón indicador de temperatura.

❄️ ÁGUA FRIA: indicada pela marca azul posicionada à esquerda do volante.

AGUA FRÍA: marcada por el color azul a la izquierda del botón indicador de temperatura.



5 Rosqueie as ligações flexíveis nas entradas de água do misturador utilizando somente as mãos.


Enrosque las conexiones flexibles en las entradas de agua del mezclador usando solamente las manos.

⊘ Não aplique fita veda rosca ou use ferramentas para apertar as conexões dos flexíveis.

No aplicar cinta de sellado o herramientas para ajustar las conexiones de los flexibles.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.






Rosqueie o niple de fixação na base do misturador e posicione-o, junto com o vedante, na mesa.
Enrosque el niple de fijación en la base del mezclador y posiciónelo, junto con el anillo de junta, en la mesa.



Fixe a base do misturador girando a porca de fixação até que ela esteja firmemente apertada.
Ajuste a la base del mezclador torneando la tuerca de fijación hasta que esté firmemente apretada.



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** em uma das extremidades dos niples de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior. Rosque-os nas tomadas d'água na parede e, a seguir, rosque as extremidades fêmeas das ligações flexíveis nos niples.

Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta de sellado Blukit de 12 mm en uno de los extremos de los niples, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior. Enróquelos en las entradas de agua de la pared, enseguida enrosque los extremos hembra de las conexiones flexibles en los niples.




Abra o registro geral.
Abra la llave de paso.

ATENÇÃO: Para evitar o tencionamento da ligação flexível e possíveis vazamentos ou ruptura, não desloque a torneira ou a mesa da pia após a conclusão da instalação.

ATENCIÓN: Para evitar tensión en la conexión flexible y posibles fugas o rupturas, no mueva la mesa del lavabo luego haber terminado la instalación.

Evite
 Evite



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





FUNCIONAMENTO.





Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit