

TRAMONTINA




Next



Lixeira de embutir com sensor Next



Ref.:	94518/305	94518/306
Cores:	Inox	Black Matte
Acabamento	Acetinado	Preto fosco
Litros:	5 L	
Dimensões	A	261
	B	312
	C	480
Saco de lixo compatível	10 - 15 L	



Informações técnicas:

Aço inox AISI 304 (tampa);

Espessura: 1,2 mm;

Produto para uso interno.

Tampa removível: facilita a limpeza.

Pode ser instalada de duas maneiras:

— Flush — Semi-flush



Kit para instalação Flush Ref.: 94532/115
(vendido separadamente na página do produto em:
tramontina.com.br)

Saco de lixo recomendado:

— 10 L



Você já conhece os sacos de lixo da Tramontina?

Foram desenvolvidos exclusivamente para as lixeiras Tramontina, de acordo à litragem de cada modelo. São resistentes e possuem alça para fechamento e transporte.

Em sua lixeira Tramontina, embaixo da tampa, está indicada a letra do saco ideal a ser utilizado.

*Imagem ilustrativa.



Acesse o QR Code e assista ao vídeo.

Lixeira de embutir com acionamento por sensor Next



Abertura da lixeira com sensor de movimento. Após 5 segundos, a tampa fecha automaticamente.



Stay-open: quando o acionamento é feito pelo botão abrir , a tampa permanece aberta por 2 minutos.



Balde com furação para prender o saco de lixo.



Esta proteção inibe e reduz o crescimento de todos os tipos de bactérias e fungos, inclusive as causadoras do mau odor, proporcionando benefícios em higiene e limpeza. A proteção dura por toda a vida útil do produto, mas não elimina a necessidade de limpeza.

A lixeira possui duas formas de funcionamento:



Com 6 pilhas AA (não inclusas).



Conectada a uma fonte de energia elétrica. (fonte bivolt automática 9V inclusa).



Tampa e balde removíveis que facilitam a limpeza.

Em caso de instalação de móveis acima da lixeira, a Tramontina recomenda que o móvel esteja a pelo menos 60 cm de distância para não interferir no sensor, ocasionando o seu acionamento. Materiais reflexivos podem fazer com que seja necessário uma distância maior.

As lixeiras Next cujo ano de fabricação seja de 2024 em diante possuem um comando onde o usuário posiciona a mão de acordo com a distância máxima de acionamento que desejar.

Confira o manual de instrução disponível no site para mais informações: global.tramontina.com



*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.