

TABLA DE COMPATIBILIDAD BATEC 2019

1. INTRODUCCIÓN

Gracias a nuestra **BATEC DOCKING-BAR** (Pat. pending), los Batecs se pueden instalar en la mayoría de sillas de ruedas, de todas las tipologías, de chasis fijo, plegable y plegable con reposapiés extraíbles. Para ellos disponemos de un sistema compuesto de distintos terminales y abrazaderas que permiten adaptar el Batec a las distintas tipologías de chasis y a los distintos diámetros de tubo de chasis de las sillas de ruedas.

En algunos fabricantes y modelos, especialmente aquellos que construyen cada unidad a medida del usuario, la instalación depende de cada unidad concreta.

Algunos fabricantes ofrecen la posibilidad de fabricar la silla de ruedas con la BATEC DOCKING-BAR para acoplar el Batec soldada.

A continuación, encontraras información sobre:

- Las medidas mínimas y máximas de una silla para instalar un Batec.
- Una lista de las sillas más comunes en las que se puede instalar un Batec, y los terminales y abrazaderas que le corresponden.
- Una lista de sillas NO compatibles con Batec.
- Una lista de los fabricantes que ofrecen sus sillas con la BATEC DOCKING-BAR soldada.

Y recuerda:

! SI TIENES UNA SILLA QUE NO ESTÁ LISTADA Y QUIERES UN BATEC, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y ESTUDIAREMOS EL CASO.

2. DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS ADMITIDAS

ANCHURA DEL ASIENTO	De 30 a 50 cm
ALTURA MÍNIMA REPOSAPIÉS – SUELO	5 cm
ALTURA MÍNIMA PARTE DELANTERA ASIENTO	45 cm
DISTANCIA MÍNIMA ASIENTO - REPOSAPIÉS	30 cm
PESO MÁXIMO USUARIO	110 kg

3. MODELOS DE SILLAS COMPATIBLES

MARCA	MODELO	TERMINALES	Ref. Terminales	ABRAZADERAS	Ref. Abrazaderas	ADAPTADORES	Ref. Adaptadores	OBSERVACIONES
ARIA	ARIA 1.0	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
BREEZE	BASIX 2	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
BREEZE	300	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
CANEO	L	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	SPAZZ / SPAZZ G	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	SABER	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	SHOCKBLADE	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	RAZORBLADE	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	BOING!	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	ZEPHYR	RIGIDO	53.01.10	D2 N19	53.02.40	-	-	
COLOURS	ECLIPSE	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
COLOURS	GENESIS	PLEGABLE	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
CSEI	CSEI	RIGIDO	53.01.10	-	-	D6 CS1	53.06.04	Manual de Instalación en Batec Support
CSEI	EVO	RIGIDO	53.01.10	-	-	D6 CS2	53.06.05	Manual de Instalación en Batec Support
CYCLONE	XLR-8	RIGIDO	53.01.10	D2 NC	53.02.50	-	-	
CYCLONE	OTROS MODELOS	! La instalación depende de la configuración de cada unidad concreta						
GTM	GTM1	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
GTM	BASIC	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
GTM	HAMMER	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
GTM	CARISA	RIGIDO	53.01.10	D2 N19	53.02.40	-	-	
GTM	CHALLENGER	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
GTM	SHOCK	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
GTM	PRESIDENT	RIGIDO	53.01.10	D2 N19	53.02.40	-	-	
GTM	ENDEAVOUR	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
GTM	MUSTANG	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
ICON	ICON	RIGIDO	53.01.10	-	-	D6 ICO	53.06.03	Manual de Instalación en Batec Support

INVACARE	ACTION 3	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
INVACARE	ACTION 5 REP. EXTR.	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	D5 PRO	53.05.03	Manual Instalación en Batec Support
Ki	ROGUE	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	ROGUE TTL	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	ROGUE ALX	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	TSUNAMI AL	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	TSUNAMI ALX	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	TSUNAMI TTL	RIGIDO	53.01.10	D2 N35	53.02.46	-	-	
Ki	CATALYST 4C REP. FIJO	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
KUSCHALL	K4	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 50 (Si procede)	53.05.04	El tubo puede ser de Ø 28.8 mm
KUSCHALL	K4 AIRLITE	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	El tubo puede ser de Ø 28.8 mm
KUSCHALL	K4 CARBON	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	El tubo puede ser de Ø 28.8 mm
KUSCHALL	KSL	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	El tubo puede ser de Ø 28.8 mm
KUSCHALL	R33	RIGIDO 50°	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 50	53.05.04	
KUSCHALL	ADVANCE	RIGIDO	53.01.10	-	-	D6 ADV	53.06.01	Manual Instalación en Batec Support
KUSCHALL	FUSION	RIGIDO	53.01.10	A medida	A medida			Consultar
KUSCHALL	COMPACT (antes 2009)	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
KUSCHALL	COMPACT (desde 2009)	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
KUSCHALL	ULTRALIGHT (antes 2009)	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
KUSCHALL	ULTRALIGHT (después 2009)	PLEGABLE	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
KUSCHALL	CHAMPION	PLEGABLE	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
LIFESTAND	LSA	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 BA	53.05.07	Manual Instalación en Batec Support
MEYRA	HURRICANE	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	XSTAR	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	ZX1	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	ZX3	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MEYRA	AVANTI	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MOGO	CAM-BAR	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
MOGO	INFINITY	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	

MOGO	FOLDA	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
MOTION COMPOSITES	APEX (ALUMINUM)	RIGIDO	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Apriete abrazaderas 25 Nm Use frenos Batec
MOTION COMPOSITES	APEX (CARBON FIBER)	RIGIDO	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Apriete abrazaderas 18 Nm Use frenos Batec
MOTION COMPOSITES	HELIO C2	PLEGABLE	53.01.11	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Altura delantera mínima del asiento: 44 cm
MOTION COMPOSITES	HELIO A7	PLEGABLE	53.01.11	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Altura delantera mínima del asiento: 44 cm
MOTION COMPOSITES	VELOCE	PLEGABLE	53.01.11	D2 N31.6	53.02.45	-	-	Altura delantera mínima del asiento: 44 cm
OFFCARR	QUASAR	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	EOS	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	VENUS	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	VENUS ELITE	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	ZODIAC	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	ALHENA	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	DIVA	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	HALLEY	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OFFCARR	VEGA	PLEGABLE	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
OFFCARR	VEGA E	PLEGABLE	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
ORACING	DIFERENTES MODELOS	! La instalación depende de la configuración de cada unidad concreta						
OTTOBOCK	BLIZZARD	RIGIDO	53.01.10	D2 NB	53.02.51	-	-	
OTTOBOCK	VENTUS	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OTTOBOCK	VOYAGER CARBONO	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OTTOBOCK	VOYAGER EVO	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
OTTOBOCK	AVANTGARDE CS	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	AVANTGARDE CV	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	AVANTGARDE CLT	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	MOTUS CV	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
OTTOBOCK	MOTUS CS	PLEGABLE	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
PANTHERA	S2 / S2 SWING	RIGIDO	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Necesario profundidad de asiento de la silla
PANTHERA	U2 / U2 LIGHT	RIGIDO	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Necesario profundidad de asiento de la silla

PANTHERA	S3 / S3 SWING	RIGIDO	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Necesario profundidad de asiento de la silla
PANTHERA	U3 / U3 LIGHT	RIGIDO	53.01.50 ó 53.01.51	D2 N19-22	53.02.54	-	-	Necesario profundidad de asiento de la silla
PER4MAX	DIFERENTES MODELOS	! La instalación depende de la configuración de cada unidad concreta						
PROGEO	JOKER	RIGIDO	53.01.10	D2 NJ	53.02.48	-	-	Si es de Carbono se usa las abrazaderas D2 NT
PROGEO	JOKER ENERGY	RIGIDO	53.01.10	D2 NJ	53.02.48	-	-	Si es de Carbono se usa las abrazaderas D2 NT
PROGEO	JOKER EVOLUTION	RIGIDO	53.01.10	D2 NJ	53.02.48	-	-	Si es de Carbono se usa las abrazaderas D2 NT
PROGEO	NOIR / NOIR 2.0	RIGIDO	53.01.10	D2 NT	53.02.49	-	-	
PROGEO	JOKER R2	RIGIDO	53.01.10	D2 NJ	53.02.48			
PROGEO	TEKNA	PLEGABLE	53.01.11	D2 NT	53.02.49	-	-	
PROGEO	TEKNA ADVANCE	PLEGABLE	53.01.11	D2 NT	53.02.49	-	-	
PROGEO	BASIC LIGHT	PLEGABLE	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
PROGEO	EXELLE VARIO	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
PROGEO	EXELLE	PLEGABLE	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
PROGEO	EGO	PLEGABLE 90°	53.01.11	-	-	D6 EGO	53.06.02	Manual Instalación en Batec Support
QUICKIE	HELIUM	RIGIDO	53.01.10	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	HELIUM PRO	RIGIDO	53.01.10	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	TI	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
QUICKIE	ARGON	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
QUICKIE	ARGON TI	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
QUICKIE	ARGON 2	RIGIDO	53.01.10	Comprobar el diámetro tubo		-	-	
QUICKIE	REVOLUTION	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PRO	-	
QUICKIE	LIFE R	RIGIDO	53.01.10	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	XENON	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	XENON 2	PLEGABLE	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	XENON 2 HÍBRIDA	PLEGABLE	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	XENON 2 SA	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 NH	53.02.47	-	-	
QUICKIE	NEON	PLEGABLE	53.01.11	D2 N30	53.02.44	-	-	
QUICKIE	NEON REP. EXTR.	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
QUICKIE	NEON 2	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N28.8	53.02.43	-	-	
QUICKIE	LIFE	PLEGABLE	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	

QUICKIE	LIFE REP. EXTR.	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	EASY MAX	PLEGABLE	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	EASY MAX REP. EXTR.	PLEGABLE 90°	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	HELIX	PLEGABLE	53.01.11	D2 N22	53.02.41	-	-	
QUICKIE	HELIX 2	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	TIGA	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	-	-	
RGK	TIGA FX	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 50	53.05.04	
RGK	Hi LITE	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	MAXLITE	RIGIDO	53.01.10	D2 N22	53.02.41	-	-	
RGK	OCTANE	RIGIDO	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	
RGK	CHROME	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	MRX	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
RGK	DIFERENTES MODELOS	! La instalación depende de la configuración de cada unidad concreta						
TILITE	Z10	RIGIDO	53.01.10	D2 N30	53.02.44	D5 PU (Si procede)	53.05.06	
TILITE	ZRA	RIGIDO	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	D5 PU (Si procede)	53.05.06	
TILITE	ZR	RIGIDO	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	D5 PU (Si procede)	53.05.06	
TILITE	TR	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PU (Si procede)	53.05.06	
TILITE	TRA	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PU (Si procede)	53.05.06	
TILITE	AERO T	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 PU (Si procede)	53.05.06	
TILITE	AEROZ	RIGIDO	53.01.10	D2 N31.6	53.02.45	-	-	
TILITE	AEROR	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
TILITE	AEROX	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
TILITE	TX	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
TILITE	2GX	PLEGABLE	53.01.11	D2 N25	53.02.42	-	-	
TOP-END	TERMINATOR EVERYDAY	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	D5 50 (Si procede)	53.05.04	
TOP-END	CROSSFIRE T6	RIGIDO	53.01.10	D2 N28.8	53.02.43	-	-	
TOP-END	CROSSFIRE T7A	RIGIDO	53.01.10	D2 N28.8	53.02.43	-	-	
TOP-END	CROSSFIRE ALL TERRAIN	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
VERMEIREN	SAGITTA	RIGIDO	53.01.10	D2 N25	53.02.42	-	-	
WOLTURNUS	DIFERENTES MODELOS	! La instalación depende de la configuración de cada unidad concreta						



Comprobar siempre que sea posible el diámetro del tubo antes de hacer el pedido por posibles modificaciones ajenas a la empresa.



4. MODELOS DE SILLAS NO COMPATIBLES CON BATEC

MARCA	MODELO	MOTIVO INCOMPATIBILIDAD
MEYRA	XR	Forma del chasis
MOUVLY	2KS	Forma del chasis
PANTHERA	X	Material del chasis
PROACTIV	TRAVELLER	Diseño mecanismo de plegado
PROGEO	YOGA	Diseño mecanismo de plegado
QUICKIE	XENON SA	Diseño mecanismo de plegado

5. FABRICANTES OFICIALES BATEC

Batec está trabajando los mejores fabricantes de ruedas del mundo para que ofrezcan sus sillas con la BATEC DOCKING-BAR soldada. De esta manera, se consigue un compromiso ideal entre fortaleza, ligereza y estética.



Actualmente, los fabricantes que ofrecen sus sillas con la BATEC DOCKING-BAR soldada son:

<p>WOLTURNUS: Halkærvej 24B DK-9240 Nibe Denmark T: (+45) 96717170 http://www.wolturnus.com/</p>	<p>GTM-MOBIL MAREK-TECHNOLOGY: WALISIEWICZ SP.J UL.DORODNA 16 03-195 WARSZAWA T: (+48) 508364720 www.gtmmobil.com.pl</p>
<p>RGK 8 Ring Road, Zone 2, Burntwood Business Park Burntwood, Staffordshire, WS7 3JQ UK https://www.rgklife.com/index.html</p>	<p>OFF CARR Via dell'Artigianato II, 29 35010 Villa del Conte - PD - ITALY Tel. 049 9325733 http://offcarr.com/en/</p>
<p>PER4MAX 1000 Post & Paddock, Ste 310 Grand Prairie, TX 75050 United States T: (+1) 8666486891 http://www.per4max.com/</p>	<p>MELROSE 108 Sawyers Arms Rd Papanui Christchurch 8052 New Zealand T: 0800-4-MELROSE or +64-3-354-5616 http://www.wheelchairs.co.nz/</p>

! PRONTO OTROS FABRICANTES TAMBIÉN OFRECERÁN LA OPCIÓN DE INCORPORAR LA BATEC DOCKING-BAR EN SUS SILLAS. PREGUNTA EN TU ORTOPEDIA AL ENCARGAR TU SILLA NUEVA.